


# 单向节流阀 GRLZ-M3

产品代号: 175040

FESTO

用于进气节流,带转动接头.



## 技术参数

特性	值
阀功能	单向流量控制功能,用于气源
气动连接,气口 1	M3
气动连接,气口 2	M3
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	18 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	18 ... 20 l/min
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
装配位置	任意
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 ... 37 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	2 g
材料信息, 螺纹塞	黄铜 镀镍
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 调节螺钉	黄铜
材料信息, 摆动接头	牙铸锌