

# 连接电缆

## KM8-M8-GSGD-0,5

产品代号: 175488

FESTO

用于输入信号, 长度0.5 m, 带直通式插头和直通式插座.



### 技术参数

特性	值
工作电压范围 AC	$\leq 60$ V
工作电压范围 DC	$\leq 75$ V
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 85 °C
电连接	直列式插头 / 直列式插座 M8x1 / M8x1 3针 / 3针
电缆结构	3x0,25
电缆长度	0.5 m
电缆外套颜色	灰色
电缆护套的材料信息	PUR