


圆形气缸

DSAB-4- -P


产品代号: 176153

FESTO

具有适合直接安装的轴承盖, 气接口和气缸处于同一轴线
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



典型表现



技术参数

特性	值
行程	1 ... 30 mm
活塞直径	4 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	5.6 N
6 bar时的理论作用力, 进程	7.5 N
0 mm行程时的移动质量	1.5 g
每10 mm 行程所增加的重量	0.8 g
0 mm行程时的基本重量	6 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	0.2 g
气动连接	M3
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	HNBR NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀