


# 圆形气缸

## DSAG-63- -PPV-A-S2-S6


产品代号: 176613

FESTO

端盖带有螺纹突起, 带双出活塞杆和耐高温密封, 可承受120 癸的温度  
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



典型表现



## 技术参数

| 特性                 | 值                                       |
|--------------------|---|
| 行程                 | 1 ... 500 mm                            |
| 活塞直径               | 63 mm                                   |
| 活塞杆螺纹              | M16x1,5                                 |
| 缓冲                 | PPV: 两端带可调的气缓冲                          |
| 活塞杆末端              | 阳螺纹                                     |
| 工作压力               | 1 ... 10 bar                            |
| 工作模式               | 双作用                                     |
| 工作介质               | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明       | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC          | 2                                       |
| 环境温度               | -20 ... 120 °C                          |
| 缓冲长度               | 27 mm                                   |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 1,682 N                                 |
| 6 bar时的理论作用力, 进程   | 1,870 N                                 |
| 0 mm行程时的移动质量       | 1,137 g                                 |
| 每10 mm 行程所增加的重量    | 43.9 g                                  |
| 0 mm行程时的基本重量       | 1,397 g                                 |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数  | 24.8 g                                  |
| 气动连接               | M45x1,5                                 |
| 盖子的材料信息            | 锻造铝合金                                   |
| 密封件的材料信息           | FPM                                     |
| 外壳的材料信息            | 高合金钢, 耐腐蚀                               |
| 活塞杆的材料信息           | 高合金钢                                    |