

脚架安装件 CRHNC-32

产品代号: 176937

FESTO

抗酸耐腐蚀,



技术参数

特性	值
尺寸	32
符合标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	139 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀