


耳环安装件 SNCB-40-R3

产品代号: 176945

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
基于标准	ISO 15552
派生型	出色的耐腐蚀防护
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5a
环境温度	-40 ... 90 °C
产品重量	151 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	压铸铝 带有防护镀层
材料信息, 安装销	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 轴承	塑料的
材料信息, 盘	钢, 镀锌
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 锁	弹簧钢, 经过电镀