


耳环安装件 SNCB-80-R3

产品代号: 176948

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|-------------------|
| 尺寸 | 80 |
| 基于标准 | ISO 15552 |
| 派生型 | 出色的耐腐蚀防护 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F5a |
| 环境温度 | -40 ... 90 °C |
| 产品重量 | 632 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 安装件 | 压铸铝 带有防护镀层 |
| 材料信息, 安装销 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 轴承 | 塑料的 |
| 材料信息, 盘 | 钢, 镀锌 |
| 材料信息, 螺丝 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 锁 | 弹簧钢, 经过电镀 |