


连接电缆

KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

产品代号: 177676

FESTO

用于真空发生器 VAD-MYB, VADM, VADMI 和多针分配器 MPV。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|--|
| 切换位置指示器 | LED |
| 安装类型 | 通过自攻螺丝安装在电磁阀上 |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 18 g |
| 电连接 | 2针 / 3 针 直角式插座 / 直列式插头 方形结构 / M8x1 |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 1 A |
| 防护性接地 | 还不可获得 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 电缆属性 | 标准 |
| 电缆直径 | 3.4 mm |
| 电缆结构 | 2x0,25 |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 符合EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | TPE-U(PUR) |
| 材料信息, 壳体 | PA |
| 材料信息, 密封 | TPE-O |
| 材料信息, 电气触片 | 青铜 |
| 材料信息, 螺纹套筒 | 镀镍黄铜 |