


分气块

CQD-12/15/18/22

产品代号: 177717

FESTO

带 4 个堵头



技术参数

特性	值
额定尺寸	18.6 mm
装配位置	任意
包装数量	1
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 7 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	-25 ... 75 °C
环境温度	-25 ... 70 °C
额定紧固扭矩	2.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 10 %
输出数量	4
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	阴螺纹 G1/2
气动连接, 气口 2	阴螺纹 G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	POM