


马达安装法兰

EAMF-A-44A-60G/H

产品代号: 1780430

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	178 g
接口代码, 马达输入	60G 60H
接口代码, 联轴器外壳	44A
材料备注	符合 RoHS