

夹紧装置

KP-20-1400

产品代号: 178458

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
夹紧的类型以及动作的方向	位于两端 由弹簧夹紧，由压缩空气释放
设计结构	倾斜的碟片
派生型	单端活塞杆
工作压力 MPa	≤ 1 MPa
工作压力	≤ 10 bar
释放压力(MPa)	≥ 0.3 MPa
释放压力(bar)	≥ 3 bar
需要被夹取的圆形材料	20 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
静态保持力	1,400 N
产品重量	170 g
材料信息，密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息，弹簧	弹簧钢
材料信息，壳体	铝 阳极氧化处理
材料信息，夹爪	黄铜
材料信息，活塞	POM