

吸附式干燥器 LDF-H3-G1/4-24

产品代号: 178522

FESTO

用于生产干燥和干净的气源。



技术参数

特性	值
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	可冷再生型吸收式干燥器
输入压力 1	4 ... 10.5 bar
工作介质	压缩空气, 经过滤, 未润滑
CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung)	根据 EU-EMV 指导原则
压力露点	-40 °C
耐腐蚀等级 CRC	1
储藏温度	-20 ... 60 °C
输出空气的纯净度	2.2.1 符合 DIN ISO 8573-1标准
介质温度	2 ... 50 °C
环境温度	2 ... 50 °C
产品重量	9,200 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	牙铸锌