

阀岛

VIMP-04-D-1

产品代号: 18084

FESTO


带多针插头连接, 尺寸1

如果需要订货, 先启动阀岛配置器

由于配置的不同,

数据页上的插图、技术参数以及相关的附件或与本产品有一定出入。

将停产的产品, 供货至 2011.



典型表现

技术参数

~ConfIndependentDatasheet

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 阀功能 | 5/2 单电控 5/2 双稳 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式 |
| 标准额定流量 | 1,200 ... 2,600 l/min |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 电连接 | Multipol |
| 阀位的最大数量 | 14 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 排气功能 | 可节流 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 阀岛型号 | 04 |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 先导气源 | 外置的 内置的 |
| 阀岛结构 | 模块化可扩展 |
| 切换位置指示器 | LED |
| 先导压力 | 2 ... 10 bar |
| 适合真空 | 是 |
| 额定工作电压, AC | 110 V |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |