

液压缓冲器支架 DADP-ES-G6-16

产品代号: 1812472

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
最大制动力	500 N
最大紧固扭矩	5.9 Nm
产品重量	70 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 止动支架	锻造铝合金 阳极氧化处理