


摆动驱动器 DRVS-40-90-P

产品代号: 1845722

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
缓冲角度	0.5 deg
摆动角度	0 ... 90 deg
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	旋转叶片
位置检测	用于接近式传感器
派生型	中心轴
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar
最大旋转频率, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 6
环境温度	0 ... 60 °C
最大轴向力	120 N
最大径向力	350 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论扭矩	20 Nm
允许的质量惯性矩	0.035 kgm ²
产品重量	1,530 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 驱动轴	钢, 镀镍
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	压铸铝, 涂漆