


# 手动装置 HAB-1/2

产品代号: 184588

FESTO

用于排气



## 技术参数

特性	值
额定尺寸	14 mm
装配位置	任意
阀功能	排气元件
工作压力	0 ... 10 bar
标准额定流量, 排气0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
最大紧固扭矩	45 Nm
安装类型	具有螺纹的
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金