


标准气缸

CRDSNU-16- -P-A-S2

产品代号: 185290

FESTO

抗酸耐腐蚀,带双活塞杆
符合国际和欧洲标准 DIN ISO 6432, 用于非接触式感测,
端位带弹性缓冲环.



典型表现

技术参数

特性	值
行程	10 ... 200 mm
活塞直径	16 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任何
符合标准	ISO 6432
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
Variants	S2: 双出活塞杆型
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4
环境温度	-20 ... 80 °C
授权	Germanischer Lloyd
6 bar时的理论作用力, 回复行程	104 N
6 bar时的理论作用力, 进程	104 N
安装类型	带附件 可选 具有外(内)螺纹
气动连接	M5
盖子的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀