

快插螺纹接头

QS-V0-G1/2-12

产品代号: 186324

FESTO

外螺纹, 采用外六角形式.



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	11 mm
材料的防火测试	UL94 V-0 (壳) UL94 V-0 (释放环)
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
设计	直列式结构
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
有关操作压力的注意事项	水: 最大 0.6 MPa, 最高 50°C 时
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
额定紧固扭矩	26 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	40 g
安装类型	外六角A/F 24
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/2
气动连接, 气口 2	用于气管外径 12 mm
释放环的颜色	黑色
材料信息, 螺纹塞	镀镍黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 螺纹密封	铝 PBT
材料信息, 释放环	PBT
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀 黄铜