

# 连接电缆

## KM12-M12-GSGD-5

产品代号: 18686

FESTO



### 技术参数

特性	值
工作电压范围 AC	$\leq 60$ V
工作电压范围 DC	$\leq 75$ V
许用的电流负载	2.8 A
防护等级	IP67
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-30 ... 70 °C
电连接	直列式插头 / 直列式插座 M12x1 / M12x1 4针 / 4针
电缆结构	4x0,25
电缆长度	5 m
电缆外套颜色	灰色
电缆护套的材料信息	PUR