

无杆气缸

DLP-100- -


产品代号: 187474

FESTO


双作用, 气接口符合标准 VDI/VDE 3845- 可以直接安装于蝶阀.

其它的行程可根据要求提供。滑阀适用于加工工业。

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf Antriebe mit Zulassung.



典型表现



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------------|
| 行程 | ≤ 500 mm |
| 活塞直径 | 100 mm |
| 缓冲 | 无 |
| 装配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 位置检测 | 无 |
| 工作压力 | 2 ... 10 bar |
| ATEX标识 | II 2 GD c T4 T120°C |
| ATEX环境温度 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 |
| CE 标志 | nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 4,524 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 4,712 N |
| 气动连接 | G1/4 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息 | 锻造铝合金 光滑处理 |