

转接接头
MKA-PG29-M32
产品代号: 1879672

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 200 °C
安装类型	带螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 接头	黄铜 镀镍