


气路板模块 VIGI-04-D-3

产品代号: 18841
将被停止供应的产品

FESTO

用于 阀岛

将停止供货的产品，
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
基于标准	ISO 5599-2
阀位的最大数量	1
工作压力	-0.9 ... 16 bar
授权	UL - Recognized (OL)
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 2	G1/2
气动连接, 气口 3	G1
气动连接, 气口 4	G1/2
气动连接, 气口 5	G1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝