


阀岛
IIFB-02-1/4-6-BU
 产品代号: 18858

G1/4, 带现场总线接口
 如果需要订货, 先启动阀岛配置器



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|--|
| 阀功能 | 5/2 单电控 5/2 双稳 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式 |
| 标准额定流量 | 1,300 ... 1,600 l/min |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 电连接 | 现场总线 集成控制器 |
| 阀位的最大数量 | 6 |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 阀岛型号 | 02 |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 先导气源 | 外置的 内置的 |
| 阀岛结构 | 固定模块宽度 |
| 先导压力 | 1.5 ... 10 bar |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |