

真空吸盘 ESG-2

产品代号: 189167

FESTO



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
吸盘直径	2 mm
装配位置	垂直
特殊特性	抗静电
设计结构	真空接口位于顶部 真空连接口位于一侧 具有高度补偿
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 1
吸盘形状	圆形扁平
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-30 ... 200 °C
真空接口	M3 M10x1 QS-4 PK-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	BR FPM NBR PUR VMQ (硅)