


# 真空吸盘 ESG-30

产品代号: 189174

FESTO

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性          | 值  |
|-------------|--|
| 吸盘直径        | 30 mm  |
| 装配位置        | 垂直   |
| 特殊特性        | 抗静电  |
| 设计结构        | 真空接口位于顶部<br>真空连接口位于一侧<br>具有高度补偿<br>带长度高度补偿器                  |
| 与吸盘支架间的相互关系 | 尺寸 4   |
| 吸盘形状        | 圆形扁平<br>圆形, 深<br>圆形, 加深型<br>圆形, 波纹管, 1.5 褶<br>圆形, 波纹管, 3.5 褶 |
| 工作介质        | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                               |
| 耐腐蚀等级 CRC   | 1 – 低腐蚀影响  |
| 环境温度        | -30 ... 200 °C   |
| 真空接口        | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4                                |
| 材料备注        | 符合 RoHS  |
| 材料信息, 吸盘    | BR<br>FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (硅)<br>Vulkollan®             |