

# 真空吸盘 ESG-6X10

产品代号: 189184

FESTO

典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
吸盘尺寸	6x10 mm
装配位置	垂直
设计结构	真空接口位于顶部 真空连接口位于一侧 具有高度补偿 带长度高度补偿器
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 4
吸盘形状	椭圆型, 扁平
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 70 °C
真空接口	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	NBR