


真空吸盘 ESG-25X75

产品代号: 189191

FESTO

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|-------------|---|
| 吸盘尺寸 | 25x75 mm |
| 装配位置 | 垂直 |
| 设计结构 | 真空接口位于顶部 真空连接口位于一侧 具有高度补偿 带长度高度补偿器 |
| 与吸盘支架间的相互关系 | 尺寸 5 |
| 吸盘形状 | 椭圆型, 扁平 |
| 工作介质 | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 环境温度 | -10 ... 70 °C |
| 真空接口 | G1/8 G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 吸盘 | NBR |