


真空吸盘支架 ESH-HB-4-QS

产品代号: 189209

FESTO

不带灵活高度自调机构,侧向真空接口.



技术参数

特性	值
容量	0.646 cm ³
装配位置	垂直
设计结构	真空连接口位于一侧
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 4
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	27 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
吸盘安装件	M6
真空接口	QS-6
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR 钢
材料信息, 支架	铝 镀镍黄铜 POM 热处理钢 高合金钢