


真空吸盘支架 ESH-HD-5-G

产品代号: 189241

FESTO

带灵活高度自调机构,侧向真空接口,由两个六角螺母
固定支架.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------------------------|
| 吸盘托架的高度补偿器 | 10 mm |
| 容量 | 2.072 cm ³ |
| 装配位置 | 垂直 |
| 设计结构 | 真空连接口位于一侧 具有高度补偿 |
| 与吸盘支架间的相互关系 | 尺寸 5 |
| 工作介质 | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 195 g |
| 安装类型 | 带锁定螺母 |
| 吸盘安装件 | M10 |
| 真空接口 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 支架 | 铝 镀镍黄铜 POM 热处理钢 高合金钢 |