


真空吸盘支架 ESH-HE-4-G1/8

产品代号: 189256

FESTO

不带灵活高度自调机构,直接拧入.



技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
容量	0.289 cm ³
装配位置	垂直
设计结构	真空接口位于顶部
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 4
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	11 g
安装类型	具有外 (内) 螺纹 通过真空口
吸盘安装件	M6
真空接口	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	锻造铝合金 NBR POM 钢
材料信息, 支架	热处理钢