

# 真空吸盘 ESS-100-SS

产品代号: 189324

FESTO

易于互换



## 技术参数

特性	值
最小的工件半径	460 mm
额定尺寸	6 mm
吸盘直径	100 mm
吸盘容积	29.779 cm <sup>3</sup>
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 5
吸盘形状	圆形扁平
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-70 kPa
额定工作气压	-0.7 bar
额定工作压力(psi)	-10.15 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-30 ... 180 °C
额定工作压力时的保持力	503.6 N
额定工作压力时的侧向力	130 N
产品重量	222 g
安装类型	通过真空口
真空接口	M10
颜色	透明
肖氏硬度	50 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	钢, 镀镍 POM 镀锌和镀铬钢板
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	VMQ (硅)