



# 关断阀

## HE-2-3/8-QS-5/16-U

产品代号: 190868

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 阀功能          | 2/2 双稳型                                 |
| 气动连接, 气口 1   | 3/8 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 2   | QS-5/16                                 |
| 驱动类型         | 手动                                      |
| 安装类型         | 通过通孔直接安装<br>通过螺纹直接安装<br>可选              |
| 标准额定流量       | 447.3 l/min                             |
| 额定尺寸         | 3.5 mm                                  |
| 工作压力 MPa     | -0.095 ... 1 MPa                        |
| 工作压力         | -0.95 ... 10 bar                        |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C                             |
| 材料信息, 壳体     | PBT-加强                                  |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 密封原则         | 软性                                      |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 设计结构         | 活塞滑块                                    |
| 先导类型         | 直接                                      |
| 流动方向         | 可反向                                     |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B2-L                          |
| 干净等级         | ISO 等级 4                                |
| 介质温度         | 0 ... 60 °C                             |
| 产品重量         | 48 g                                    |
| 材料信息, 螺纹塞    | 镀镍黄铜                                    |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 密封     | NBR                                     |