



关断阀

HE-3A-1/2-QS-1/2-U

产品代号: 190876

FESTO

该型号产品适用于真空。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 3/2 双稳 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-1/2 |
| 气动连接, 气口 2 | 1/2 NPT |
| 驱动类型 | 手动 |
| 安装类型 | 通过通孔直接安装 通过螺纹直接安装 可选 |
| 标准额定流量 | 770.4 l/min |
| 额定尺寸 | 4.6 mm |
| 工作压力 MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 材料信息, 壳体 | PBT-加强 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 排气功能 | 不可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 先导类型 | 直接 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 干净等级 | ISO 等级 4 |
| 介质温度 | 0 ... 60 °C |
| 产品重量 | 87 g |
| 气动连接, 气口 3 | 非管道式 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |