



定差减压阀 LRL-1/8-NPT-QS-5/16-U

产品代号: 190907
将被停止供应的产品

不带压力表, 带外螺纹和QS 插头连接件。
将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
控制器功能	差压, 恒定
气动连接, 气口 1	1/8 NPT
气动连接, 气口 2	QS-5/16
安装类型	具有螺纹的
气源压力1 MPa	0 ... 0.9 MPa
输入压力 1	0 ... 9 bar
气源压力1 psi	0 ... 130.5 psi
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
装配位置	任意
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	21.5 g
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料备注	符合 RoHS