


# 压力表

## MA-15-10-QS-5/16-U

产品代号: 190937

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar.  
该产品只可从Festo USA订购



### 技术参数

特性	值
显示范围【bar】	0 ... 10 bar
符合标准	EN 837-1
压力表的额定尺寸	15
设计结构	波尔登管式压力表, 不带测量装置
安装类型	线路安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作压力	0 ... 10 bar
可变负载系数	0.66
测量精度等级	5
防护等级	IP53
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS
连接的位置	后侧中心
气动连接	QS-5/16
与介质接触的材料	黄铜
凸缘螺丝的材料信息	黄铜
外壳的材料信息	钢
观察窗的材料信息	PC
壳体颜色	黑色
产品重量	10 g
关于工作和先导介质的说明	不含氧 不含乙炔