

真空吸盘 ESV-100-EN

产品代号: 191047

FESTO

易损件, 容易互换



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--------------------------------------|
| 最小的工件半径 | 200 mm |
| 吸盘直径 | 100 mm |
| 吸盘容积 | 79.812 cm ³ |
| 连接的位置 | 位于顶部 |
| 装配位置 | 任意 |
| 吸盘形状 | 圆形, 加深型 |
| 工作压力 MPa | -95 ... 0 kPa |
| 工作压力 | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| 额定工作压力 | -70 kPa |
| 额定工作气压 | -0.7 bar |
| 额定工作压力 (psi) | -10.15 psi |
| 工作介质 | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -10 ... 70 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 440.8 N |
| 产品重量 | 65 g |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 吸盘 | NBR |