


# 接口

## CAMC-F-EP

产品代号: 1911917

FESTO

用于现场总线接口的插卡。



### 技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP20 装配以后的状态
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	75 g
安装类型	CMMP-AS...-M3的插入式模块
材料备注	符合 RoHS
装配位置	任意
协议	EtherNet/IP
通讯协议	FHPP
波特率	10/100 Mbit/s (Full/Half)
拓扑结构	星形 环 线条
介质冗余	DLR
IP 地址分配	FCT DHCP BOOTP DIP 开关
现场总线接口	2x插座 RJ45
最小循环时间	1 ms
LED 显示	以太网通信活动 以太网电缆监控 模块状态 网络状态
可以进行配置	EDS
参数配置	FCT
附加功能	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch