


角度补偿器 ESWA-5

产品代号: 191207

FESTO

带球关节, 摆角 15°



技术参数

特性	值
角度补偿 +/-	15 deg
装配置	任意
设计结构	球形连接
与吸盘支架间的相互关系	尺寸 5
工作压力	-0.95 ... 4 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	57 g
安装类型	具有外 (内) 螺纹
吸盘安装件	M10
气动连接	M10
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	铝 镀镍黄铜