


阀岛 VDMA-01/02

产品代号: 191403

FESTO

14型阀岛, 带有符合ISO 15407/-1标准的阀.
要进行配置, 必须先将产品加入到购物篮中
数据页上所给出的技术参数和相关的附件不一定完全与本产品相匹配, 具体要看配置情况
将停产的产品, 供货至 2009.



技术参数

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
阀功能	2x3/2 常开/常闭, 单电控 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 5/2 单电控 5/2 双稳 5/2 双稳-主控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式
标准额定流量	440 ... 1,000 l/min
工作压力	-0.9 ... 16 bar
电连接	单独连接
阀位的最大数量	16
环境温度	-10 ... 60 °C
宽度	18 mm 26 mm
防护等级	IP65
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
阀岛型号	14
设计结构	活塞滑块
先导气源	外置的 内置的
阀岛结构	模块化可扩展
先导压力	3 ... 10 bar
额定工作电压, AC	24 V
额定工作电压 DC	12 V 24 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
介质温度	-10 ... 60 °C