


固定夹 MKRS-10-B

产品代号: 192287

FESTO

用于夹持柔性软管



技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 ... 80 °C
产品重量	9 g
安装类型	型材安装件 插件 带通孔 可选
材料备注	符合 RoHS