

平面式门架

EXCH-40-

产品代号: 1923050

FESTO



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	40
装配置	垂直 水平的
设计结构	平面式门架
工作压力	≤ 8 bar
最高水平加速度	50 m/s ²
最高垂直加速度	30 m/s ²
最高水平速度	5 m/s
最高垂直速度	4 m/s
重复精度	$\pm 0,1$ mm
持续通电率	100 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 机器设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国机器设备指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 % 非冷凝
声压等级	74 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	10 ... 50 °C
最大动态响应时的额定负载	4 kg
安装类型	带安装组件 带调节组件 带沟槽螺母
材料备注	符合 RoHS