


# 插头插座 MSSD-EB-S-M14

产品代号: 192745

FESTO

采用绝缘针刺技术



## 技术参数

特性	值
连接频率	10
安装类型	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	17 g
电连接	4针 插头插座 插头样式 C 型, 符合EN 175301-803
电缆直径	4 ... 6 mm
导体的额定截面	0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP67 to IEC 60529
环境温度	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色