


插头插座 MSSD-F-S-M16

产品代号: 192746

FESTO

采用绝缘针刺技术



技术参数

特性	值
连接频率	10
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	35 g
电连接	3针 插头插座 插头样式B型，符合EN 175301-803
电缆直径	5.5 ... 8 mm
导体的额定截面	0.5 ... 1 mm ²
防护等级	IP67 to IEC 60529
环境温度	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息，壳体	PA
壳体颜色	黑色