

# 止动元件 YSRWJ-7-10-A


产品代号: 192967  
将被停止供应的产品

FESTO

用于直线模块 HMPL.

将停止供货的产品，

供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
尺寸	7
行程	10 mm
缓冲	自调节 软特性
装配位置	任意
精调	0.03 mm
位置检测	用于接近式传感器
最大冲击速度	3 m/s
复位时间短	$\leq 0.2$ s
复位时间长	$< 1$ s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
缓冲长度	10 mm
最大制动力	300 N
单位行程的最大能量消耗	2 J
每小时的最大能源消耗	15,000 J
最大残余能量	0.01 J
复位力	1.7 N
产品重量	75 g
安装类型	带锁定螺母
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	黄铜 镀镍
材料信息, 活塞杆	高合金钢