

# 连接电缆

## KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B

产品代号: 193693

FESTO

用于高速阀



### 技术参数

| 特性        | 值                                   |
|-----------|-------------------------------------|
| 装配位置      | 任意                                  |
| 切换位置指示器   | LED                                 |
| 防护等级      | IP65                                |
| 环境温度      | -10 ... 50 °C                       |
| 紧固扭矩      | 0.25 Nm                             |
| 产品重量      | 50 g                                |
| 电连接       | 直角插座 / 电缆<br>方形结构/末端开放<br>2针 / 2 导线 |
| 电缆结构      | 2x0,25                              |
| 电缆直径      | 3.4 mm                              |
| 电缆长度      | 2.5 m                               |
| 防护性接地     | 还不可获得                               |
| 安装类型      | 通过M2中心螺丝安装在电磁阀上                     |
| 材料备注      | 符合 RoHS                             |
| 外壳的材料信息   | PA                                  |
| 电缆护套的材料信息 | TPE-U(PUR)                          |
| 卷曲接头的材料信息 | 青铜                                  |