

连接电缆

KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B

产品代号: 193695

FESTO

用于高速阀



技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	LED
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
紧固扭矩	0.25 Nm
产品重量	90 g
电连接	直角插座 / 电缆 方形结构/末端开放 2针 / 2 导线
电缆结构	2x0,25
电缆直径	3.4 mm
电缆长度	5 m
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过M2中心螺丝安装在电磁阀上
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
卷曲接头的材料信息	青铜