

平面式门架

EXCH-60-

产品代号: 1939785

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|-------------------|-------------------------|
| 尺寸 | 60 |
| 装配位置 | 垂直 水平的 |
| 设计结构 | 平面式门架 |
| 工作压力 | <= 8 bar |
| 最高水平加速度 | 50 m/s ² |
| 最高垂直加速度 | 30 m/s ² |
| 最高水平速度 | 5 m/s |
| 最高垂直速度 | 3 m/s |
| 重复精度 | ±0,1 mm |
| 持续通电率 | 100 % |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU 机器设备指导原则 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国机器设备指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -10 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 90 % 非冷凝 |
| 声压等级 | 81 dB(A) |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | 10 ... 50 °C |
| 最大动态响应时的额定负载 | 6 kg |
| 安装类型 | 带安装组件 带调节组件 带沟槽螺母 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |