

L型快插接头

CQL-28

产品代号: 194587

FESTO

用于大流量



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 额定尺寸 | 24.9 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 包装数量 | 1 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 7 bar |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C |
| 产品重量 | 106 g |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径为28mm的气管 (软、硬管) |
| 气动连接, 气口 2 | 用于外径为28 mm的硬管和软管 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | POM |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |