

气动接口 CPX-GP-CPA-10


产品代号: 195710
将被停止供应的产品

FESTO

用于模块化电气终端 CPX。

将停止供货的产品，

供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
阀岛接口	12型, CPA10
诊断	- 电磁线圈导线断裂 - 阀的短路 - 阀的低电压
阀位的最大数量	24 适用于单电控电磁阀
LED 显示	- 1 组诊断 - 阀上的通道状态
参数配置	通道监控/导线断裂监控 监控短路 负载电压监控 每个通道的空闲模式 每个通道的力 每个通道的故障保护
短路保护	每个阀输出采用内部电子保险丝保护
工作电压范围 DC	20.4 ... 26.4 V
标准工作电压时的内部电流消耗	典型值 15 mA (电子部件的电源) 典型值 30 mA (阀的负载电压源)
每通道的最大电源	0,2 A
每模块的最大发生电流	4 A
额定工作电压 DC	24 V
电绝缘通道 - 内部总线	是, 用于辅助电源
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	150 g
电连接	现场总线
外壳的材料信息	PA-加强