

# 单向节流阀

## GRXA-1/4-QS-6-D

产品代号: 195813

FESTO

用于排气节流，带QS快插式接头



### 技术参数

| 特性                         | 值  |
|----------------------------|--|
| 阀功能                        | 单向节流阀功能，用于排气                                 |
| 气动连接, 气口 1                 | QS-6   |
| 气动连接, 气口 2                 | G1/4   |
| 调节元件                       | 开槽头螺丝  |
| 安装类型                       | 具有螺纹的  |
| 节流方向上的标准额定流量               | 400 l/min                                    |
| 单向节流方向上的标准额定流量             | 290 ... 420 l/min                            |
| 工作压力                       | 0.2 ... 10 bar                               |
| 环境温度                       | -10 ... 60 °C                                |
| 工作介质                       | 过滤、未润滑压缩空气，过滤精度40 衞<br>过滤、已润滑的压缩空气，过滤精度 40 衞 |
| 装配位置                       | 任何   |
| 节流方向上的标准额定流量：6 -> 0 bar    | 600 l/min                                    |
| 单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar | 570 ... 680 l/min                            |
| 介质温度                       | -10 ... 60 °C                                |
| 最大紧固扭矩                     | 11 Nm  |
| 产品重量                       | 47 g   |
| 凸缘螺丝的材料信息                  | 锻造铝合金  |
| 密封件的材料信息                   | NBR  |
| 释放环的材料数据                   | POM  |
| 调节螺钉的材料数据                  | 黄铜   |
| 摆动接头的材料数据                  | 牙铸锌<br>镀铬                                    |